

mimatic
Tool Systems
Sägeblätter PolySAW-G Breite $a_p = 1,5$ mm, TiAlN, \varnothing D: 32mm

Bestelldaten

Bestellnummer	218226 32
GTIN	2050001737366
Artikelklasse	29C

Beschreibung
Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
 Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.

Technische Beschreibung

\varnothing D	32 mm
Eingriffstiefe $a_{e,max}$ pro Schnitt	7,6 mm
Typ Grundhalter	09/16
Plattenbreite E	6 mm
Anzahl Schneiden Z	16
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN

Vorschub f_z	0,025 mm
Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

GrundhalterWeldonschaft Typ 09/16	218205 09/16
-----------------------------------	--------------