

**mimatic**  
Tool Systems**Sägeblätter PolySAW-G Breite  $a_p = 1,5$  mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218226 63
GTIN	2050001737175
Artikelklasse	29C

**Beschreibung****Ausführung:**

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.  
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max.

**Technische Beschreibung**

Typ Grundhalter	16/26
Eingriffstiefe $a_{e,max}$ pro Schnitt	18,5 mm
Plattenbreite E	6 mm
Ø D	63 mm
Anzahl Schneiden Z	24
Schaft	mit Bohrung
Beschichtung	TiAlN

Vorschub $f_z$	0,025 mm
Werkstoff	VHM
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

GrundhalterWeldonschaft Typ 16/26	218205 16/26
PolySAW Grundhaltermit Bohrung Typ 16/26	218210 16/26