

Garant

Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft Stahl Breite $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / Anzahl Schneiden Z: 50/4mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218414 50/4
GTIN	4045197533616
Artikelklasse	21P

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräsystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Verwendung Werbetext:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Technische Beschreibung

Kragen- $\varnothing d_1$	24,5 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	95,5 mm

passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	94,9 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Schneiden-Ø D_c	50 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	12,75 mm
Kragenlänge L_1	36 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Breite a_p	2,2 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser