


Garant**Maschinen-Gewindebohrer Form B, vaporisiert, M: M4****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2150 M4
GTIN	4067263086024
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****Wie Nr. 132150.**

Besonders stabile Form.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. **Anschnitt Form B, mit starkem Schälanschnitt.****Vorteil:****Optimale Eigenführung** und **kein Nachschneiden** beim Rücklauf.**Technische Beschreibung**

Gewindetiefe	12 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,7 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Kernloch-Ø	3,3 mm
Schneidstoff	HSS E
Inhalt	10

Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Gewindeart	M
Gewindegröße	M4
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	4 mm
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	blau
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Öl	geeignet		

nass maximal

bedingt geeignet

Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer Form B M M4

132150 M4