

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckenfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

Inhalt:

50 × 215947 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100308 TR
Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

APMT 100308 TR Typ ST900

215947 ST900