



HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	4,2 mm
Gewinde-Ø	5 mm
Norm	DIN 371
Gewindegröße	M5
Gewindetiefe	12,5 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	70 mm

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	M
Inhalt	10
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Gewindesteigung	0,8 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		

nass maximal

geeignet

Zubehör

HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer M M5

135255 M5