


**Garant****APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Artikelklasse	GGN

## Beschreibung

**Ausführung:**

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

**Passend für:**

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckenfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

**Inhalt:**

50 × 215939 ALU

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte

Für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,12 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APHT 100305 FR
Sorte	HU7815
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	700 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
CuZn	geeignet	500 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet	400 m/min	N
nass maximal	geeignet		

---

## Zubehör

APHT 100305 FR Typ ALU

215939 ALU