

Garant
ANGX 10T308ZESR, HB9715, Typ: HART

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Artikelklasse	GGN

Beschreibung
Passend für:

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

Inhalt:

50 × 213068 HART

Hinweis:

 Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,5 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZESR
Sorte	HB9715
Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,4 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
GG(G)	geeignet	355 m/min	K
Luft	geeignet		

Zubehör

ANGX 10T308ZESR Typ HART

213068 HART