

**Garant****APMT 100305 TR, HB7520, Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Artikelklasse	GGN

## Beschreibung

**Ausführung:**

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

**Passend für:**

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckenfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

**Inhalt:**

50 × 215880 UNI

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte

Für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

## Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100305 TR
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,55 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	geeignet	220 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

---

## Zubehör

APMT 100305 TR Typ UNI

215880 UNI