

Garant**XNEX 080608, HB735, Typ: UNI**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215192 UNI

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	110 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

XNEX 080608 Typ UNI

215192 UNI