

**Garant**
**XNEX 080608, HB7515, Typ: ST1400**


## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Artikelklasse	GGN

## Beschreibung

### Ausführung:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 21501 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

### Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

### Inhalt:

50 × 215186 ST1400

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,21 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7515
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	CVD

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	230 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

**Zubehör**

XNEX 080608 Typ ST1400

215186 ST1400