

Garant
XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX


Bestelldaten

Bestellnummer	GG2139 INOX
GTIN	4067263078937
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215188 INOX

Hinweis:

 Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische Beschreibung

Inhalt	50
Vorschub f_z pro Zahn	0,13 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

XNEX 080608 Typ INOX

215188 INOX