

Garant**Schlichtfräskopf, Radius, HB730, Ø D h10: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	210330 10
GTIN	4045197523303
Artikelklasse	21M

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_2	12,5 mm
Kopflänge l	18 mm
Schneiden-Ø D	10 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Aufnahmegröße	10 mm
Eckenverrundung r_v	0,5
Anzahl Schneiden Z	6
Serie	TopCut
Sorte	HB730
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel	50 Grad
Zustellrichtung	horizontal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,1 \times D$ bei Besäumen mm
Zerspanungsstrategie	HPC

Innenkühlung	nein
passende Aufnahme	GARANT TopCut
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	160 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel Typ 8X3	219986 8X3
Montage Schlüssel Typ 8X3	219987 8X3