Garant

Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 100/8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	218424 100/8
GTIN	4045197533890
Artikelklasse	21P

Beschreibung

Ausführung:
Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.**
Verwendung:
Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.
Verwendung Werbetext:
Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.
Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)
Achtung:
Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.
Hinweis:
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 3,1 mm	52,8 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
maximale Einschnitttiefe $a_{e\,max}$	26 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 2,2 mm	52 mm
Kragen-Ø d_1	48 mm
Gesamtlänge L_{ges} für a_p 1,5 mm	51,4 mm
Schneiden-Ø D_C	100 mm
Grundhalter-Ø d_2	48 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaftausführung	mit Bohrung
Schneidstoff	HSS
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser