

Garant**GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2289 16 |
| GTIN | 4067263091264 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Extra kurze Schneide für maximale Stabilität. **Schaftlänge nach DIN** für verbesserte Abstützung des Werkzeuges in der Aufnahme. Dadurch wird die Standzeit des Werkzeuges signifikant erhöht.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten: Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Wie Nr. 202289.

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------------------|
| Schaft-Ø D _s | 16 mm |
| Schaftform | HA |
| Inhalt | 5 |
| Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,09 mm |
| Spiralwinkel | 30 Grad |
| Zähnezahl Z | 3 |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 |
| Gesamtlänge L | 82 mm |
| Schneidenlänge L _c | 18 mm |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Schneiden-Ø D _c | 16 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Toleranz Nenn-Ø | e8 |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad |
| Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,08 mm |
| Serie | Master Steel |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D |
| Innenkühlung | nein |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Farbring | grün |
| Produktart | Eckfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | 290 m/min | N |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | 240 m/min | N |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 140 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 120 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 70 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | bedingt geeignet | 40 m/min | S |
| GG(G) | geeignet | 85 m/min | K |
| Uni | geeignet | | |

| | |
|--------------|------------------|
| nass maximal | geeignet |
| nass minimal | bedingt geeignet |
| trocken | geeignet |
| Luft | geeignet |

Zubehör

GARANT Master Steel VHM-Mini-FräserHPC Ø e8 DC 16
mm

202289 16