


Garant**Maschinen-Gewindebohrer Form B, vaporisiert, M: M6****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2150 M6
GTIN	4067263086048
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****Wie Nr. 132150.**

Besonders stabile Form.

Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. **Anschnitt Form B, mit starkem Schälanschnitt.****Vorteil:****Optimale Eigenführung** und **kein Nachschneiden** beim Rücklauf.**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	6 mm
Gewindesteigung	1 mm
Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	6 mm
Inhalt	10
Gewindetiefe	18 mm

Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Kernloch-Ø	5 mm
Gewindegröße	M6
Gewindeart	M
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	blau
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Öl	geeignet		

nass maximal

bedingt geeignet

Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer Form B M M6

132150 M6