

## Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120412/50



## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120412/50
GTIN	4067263092605
Artikelklasse	GGN

## **Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,8 - 4,25 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250324 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG120412
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 120412 Sorte HB7020 250324 HB7020