

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120412/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120412/30
GTIN	4067263092599
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250324 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 120412 Sorte HB7020

250324 HB7020