

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 160608/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 160608/30
GTIN	4067263092636
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Inhalt	250334 HB7020
Schnitttiefe a_p	0,55 - 5,5 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160608 Sorte HB7020

250334 HB7020