

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120408/30**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120408/30
GTIN	4067263092575
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Inhalt	250322 HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 120408 Sorte HB7020

250322 HB7020