

Garant**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190616/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2531 190616/30
GTIN	4067263092698
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250341 HB7020
Schnitttiefe a_p	1,6 - 6,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 190616 Sorte HB7020

250341 HB7020