

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 150608/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2539 150608/50
GTIN	4067263093008
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,55 - 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250862 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

DNMG 150608 Sorte HB7020

250862 HB7020