

**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 150612/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2542 150612/50
GTIN	4067263093060
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 200 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250787 HBT020
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

**Zubehör**

DNMG 150612 Sorte HBT020

250787 HBT020