

Garant

**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
190612/50**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2544 190612/50
GTIN	4067263093183
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 6,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251236 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 190612 Sorte HB7020

251236 HB7020