

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120412/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 120412/30
GTIN	4067263093275
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 4,25 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	251326 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 120412 Sorte HB7020

251326 HB7020