

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 150612/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251330 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 150612 Sorte HB7020

251330 HB7020