

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 150616/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 150616/30
GTIN	4067263093312
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,05 - 5,25 mm
Inhalt	251332 HB7020
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 150616 Sorte HB7020

251332 HB7020