


**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 120408/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2552 120408/50
GTIN	4067263093381
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 220 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 4,25 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	251396 HBT020
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 120408 Sorte HBT020

251396 HBT020