

Garant**Drehwendeplatte Schruppen SNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 190624/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,6 - 6,75 mm
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	251338 HB7020
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SNMG 190624 Sorte HB7020

251338 HB7020