


**Drehwendeplatte Schruppen WNMG, HBT020, Größe / Stückzahl: 080412/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2570 080412/50
GTIN	4067263093787
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 220 mm/min
Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 2,75 mm
Stückzahl	50
Inhalt	252226 HBT020
ISO-Code Wendschneidplatte	WNMG080412
Sorte	HBT020
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen

Zubehör

WNMG 080412 Sorte HBT020

252226 HBT020