

**Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 120408/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2576 120408/50
GTIN	4067263094166
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Stückzahl	50
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	250218 HBT130
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

**Zubehör**

CNMG 120408 Sorte HBT130

250218 HBT130