

**Drehwendeplatte Schruppen DNMG, HBT130, Größe / Stückzahl: 150612/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2582 150612/30
GTIN	4067263094456
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,3 - 0,5 mm/U
Inhalt	250787 HBT130
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 120 mm/min
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG150612
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

DNMG 150612 Sorte HBT130

250787 HBT130