


SEKT 1204 AFTN, HB725, Typ: UNI**Bestelldaten**

Bestellnummer	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 3,5$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Plattenstärke E	4,76 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEKT 1204 AFTN
Sorte	HB725
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	450 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	45 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	170 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		