

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
11T308/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2624 11T308/30
GTIN	4067263095477
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Inhalt	260464 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,75 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DC.T 11T308 Sorte HB7020

260464 HB7020