

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
09T304/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2628 09T304/50
GTIN	4067263095583
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Inhalt	260762 HB7020
Schnitttiefe a_p	0,25 - 3,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT09T304
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

SC.T 09T304 Sorte HB7020

260762 HB7020