

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
160404/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2640 160404/50
GTIN	4067263096009
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,25 - 2,5 mm
Inhalt	261458 HB7020
Stückzahl	50
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 160404 Sorte HB7020

261458 HB7020