

**Garant****Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:  
160408/50**

## Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | GG2640 160408/50 |
| GTIN          | 4067263096023    |
| Artikelklasse | GGN              |

## Technische Beschreibung

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,55 - 2,5 mm                 |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,25 mm/U               |
| Inhalt                                      | 261459 HB7020                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 130 - 280 mm/min              |
| Stückzahl                                   | 50                            |
| Sorte                                       | HB7020                        |
| Spanbrecher                                 | SM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

## Zubehör

VC.T 160408 Sorte HB7020

261459 HB7020