

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCMT, HB7020, Größe / Stückzahl:
160408/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Inhalt	261459 HB7020
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 160408 Sorte HB7020

261459 HB7020