

**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCMT, HBT130, Größe / Stückzahl:
160408/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2667 160408/30
GTIN	4067263097310
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 135 mm/min
Inhalt	261476 HBT130
Vorschub f	0,2 - 0,3 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

VCMT 160408 Sorte HBT130

261476 HBT130