

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
09T308/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	260152 HU7310
Schnitttiefe a_p	0,55 - 3,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CC.T 09T308 Sorte HU7310

260152 HU7310