

Garant**Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7020, Stechbreite w (mm) /
Stückzahl: 3/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2740 3/50
GTIN	4067263097617
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Eckenradius R	0,2 mm
Stückzahl	50
Inhalt	273725 3
Schnitttiefe a_p	0,8 - 1,7 mm
Vorschub f	0,1 - 0,23 mm/U
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Stechdrehplattenmittlere Bearbeitung Stechbreite w 3 mm

273725 3