

**Garant****Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:  
11T302/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2672 11T302/30
GTIN	4067263097891
Artikelklasse	GGN

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	260458 HU7310
Stückzahl	30
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

DC.T 11T302 Sorte HU7310

260458 HU7310