

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung DCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
11T304/50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260462 HU7310
Schnitttiefe a_p	0,25 - 2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

DC.T 11T304 Sorte HU7310

260462 HU7310