

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung SCGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
09T302/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2676 09T302/50
GTIN	4067263098164
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Inhalt	260761 HU7310
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,15 - 3,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

SCGT 09T302 Sorte HU7310

260761 HU7310