

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
09T304/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2527 09T304/50
GTIN	4067263092261
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,25 - 3,25 mm
Vorschub f	0,25 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	250150 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 09T304 Sorte HB7020

250150 HB7020