

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
160612/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2527 160612/50
GTIN	4067263092407
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,5 mm
Stückzahl	50
Inhalt	250170 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160612 Sorte HB7020

250170 HB7020