

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VBGT, HU7310, Größe / Stückzahl:
160408/50**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2681 160408/50
GTIN	4067263098461
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	261234 HU7310
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Sorte	HU7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VB.T 160408 Sorte HU7310

261234 HU7310