

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl:
160612/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,8 - 5,5 mm
Vorschub f	0,25 - 0,4 mm/U
Inhalt	250170 HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 280 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

CNMG 160612 Sorte HB7020

250170 HB7020