

**Garant****Drehwendeplatte Schruppen CNMG, HB7020, Größe / Stückzahl: 120412/50**

## Bestelldaten

Bestellnummer	GG2531 120412/50
GTIN	4067263092605
Artikelklasse	GGN

## Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 4,25 mm
Vorschub $f$	0,3 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 260 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	250324 HB7020
Sorte	HB7020
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Zubehör

CNMG 120412 Sorte HB7020

250324 HB7020