

Garant**Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung VCGT, HB7310, Größe / Stückzahl:
160408/30**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG2689 160408/30
GTIN	4067263098751
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	250 - 600 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,55 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Inhalt	261459 HB7310
Stückzahl	30
Sorte	HB7310
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Zubehör

VC.T 160408 Sorte HB7310

261459 HB7310